



PIKKULA 500

Tuotenumero 1011-03

Separett Pikkula on erotteleva käymäläistuim, joka asennetaan helposti huussipenkkiin. Erottelun ansiosta lopputuotteen käsittely on mukavampaa ja huussista tulee raikkaampi ja tyylikäs. Virtsan erottelun ansiosta käymälähaju poistuu ja käsiteltävän jätteen määrä vähenee jopa 80 %, sillä suurin osa ihmisen jätteestä on juurikin virtsaa.

Pikkula 500 on varustettu perinteisellä styrox huussi-istuimella. Mukana toimitetaan myös asennussapluuna. Sapluunan avulla saat tehtyä istuimelle helposti oikean kokoisen reiän huussipenkkiin.

Kapasiteetti on rajoittamaton, sillä säiliö voidaan vaihtaa koska tahansa.

HELPPO KÄYTTÄÄ




HELPPO ASENNUS

Kiinnitetään olemassa olevaan huussipenkkiin neljällä ruuvilla.




KANSI

Kansi voidaan haluttaessa kiinnittää istuimeen. (Kiinnitysväline ostettava erikseen)



VÄHEMMÄN HAJUJA

Virtsan erottelun ansiosta lähes kaikki hajut häviävät.



VÄHEMMÄN JÄTETTÄ

Virtsan erottelu johtaa jopa 80 % pienempään jätteiden määrään ja siten myös pidempään tyhjennysväliin.

TÄMÄ SISÄLTYY TOIMITUKSEEN

- Virtsanpoistoputki 2,5 metriä
- Virtsan erotteleva sisäosa
- Lämpöistuim styroksia
- Kiinnitysruuvit (puuruuvi)

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

- 1192-01 Jättesäiliö Villa 9020* - 1127-02 Biosäkit 10 kpl** - 1013-03 Separett Ejektorisäiliö***



* Jättesäiliö yhdessä esimerkiksi biosäkin kanssa helpottaa jätteen loppukäsittelyä.



** Biosäkki on suunniteltu kestämään olosuhteet niin käymälässä kuin säilytyksessään. Tästä johtuen Separett biosäkit maatuivat huomattavasti tavallisia biosäkkejä hitaammin niin maassa kuin kompostorisäkin.





*** Ejektorisäiliö yhdistettynä Villa 9000 käymälään luo luonnonmukaista ravinnetta muodostavan käymäläratkaisun.

ASENNUS

Käytä mukana toimitettavaa asennussapluunaa tehdäksesi oikean kokoisen merkinnän sahattavalle reiälle. Kiinnitä sitten istuin huussipenkkiin mukana toimitettavilla puuruuveilla.

Suosittelava istuinkorkeus on 42 cm.





TEKNISET TIEDOT

PIKKULA 500	Materiaali	Pakk. koko/paino
	Kierrätettävä korkeakiiltoinen polypropeeni. Istuim solumuovia (styroksi)	P:47 L:38 K:21 cm 2 kg

Liitännät:

Virtsanpoistoputki: Ø32 mm



Istuimen korkeus huussipenkistä:

Etuosaa: 34 mm
Takaosaa: 50 mm



Kaikki sähkötuotteemme ovat CE-merkittyjä.
Lisätietoa tuotteistamme löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi

Separett®
Waterless toilets